

# THINKY

높은 중력가속도를 이용하여  
**10분 이내**에 모든 재료를  
혼합/탈포가 가능한 **믹서기**

공전자 자전으로 인한 높은 중력 가속도로  
아주 짧은 시간에 모든 재료를 혼합할 수 있는  
장비로서, 400G의 가속도로 혼합 탈포를 동시에  
처리할 수 있는 장비입니다.

**최대 100ml/190g 처리 능력의 실험실용**  
소형 모델로서, Metal paste, 레진, 화장품 재료 등의  
고점도재료 혼합/탈포에 최적화된 장비입니다.

## GR-8 THINKY Mixer



### 특징

- 점도가 높은 재료와 나노필러를 포함한 다양한 혼합 및 탈포 가능.
- 최대 400G의 가속도로 혼합 및 탈포를 동시에 처리가능.
- 진동을 감지하는 sensor 가 있어서 안정적인 작동이 가능.
- 최대 2000 RPM의 강력한 혼합력.

### 규격

- 규격 : H351 x W264 x D272 (mm)
- 중량 : 약 22kg
- 최대 처리 가능량 : 100ml / 190g

최대처리용량  
100ml

최대처리중량  
190g

공정가속도  
400G

회전수  
가변

기압조건  
대기압

HighC 하이씨


THINKY MIXER 한국 대리점

## GR-8 혼합 샘플

- 화장품 파운데이션 (왁스 + 3가지 종류 산화철 혼합)



- 에폭시 레진 (주제 & 경화제) + 산화알루미늄 혼합



### 사양서

모델	GR-8	최대 혼합 용량	100ml	
제품명	공자전믹서기 "THINKY MIXER"	최대 혼합 중량	150g	
작동원리	프로펠러 없이 공전과 자전에 의한 혼합방식	전원	전압	단상 220 V , 50/60 Hz
시간 세팅	0-10 minutes		소모전력	대기시 50 VA 작동시 900 VA
공전 속도	3 ranges of 400,1200 and 2000 rpm	작동환경	- 10-35℃, 35-85% RH	
자전 속도	최대 611rpm	규격	H 351 x W 264 x D 272 (mm)	
용기 용량	150 ml	중량	Approx. 22 kg	